

PCI Pecitape WS®

Itseliimautuva butyylisaumanauha vedeneristykseen

Käyttökohteet

- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Seinille ja lattioille
- Märkätiloihin, kuten suihkut asuinhuoneistoissa, hotelleissa, sairaaloissa jne.
- Ulkotiloihin, kuten parvekkeet ja terassit
- Kapselointiin MASTERSEAL 255 kanssa
- Käytetään yhdessä PCI Lastogumin ja PCI Seccoralin kanssa

Ominaisuudet ja edut

- Materiaali taipuisaa butyylilikumia
- Tarrapinta – yksinkertainen työstää, luotettava vedenpitävyys
- Erittäin luja tartunta puhtaisiin alustoihin
- Toimii välittömästi asennuksen jälkeen – nopea työn eteneminen

Alustan valmistelu

Alustan tulee olla tasainen, kuiva ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista kuten öljy tai rasva.

Puhdista tarvittavat alueet ja poista kaikki irtolika ja imuroi huolellisesti. Valmistele alusta PCI Lastogumille, PCI Seccoralille tai MASTERSEAL 255:lle ko. tuote-esitteissä mainituilla tavoilla.



Poista suojakalvo ja paina PCI Pecitape WS alustaan venyttämättä nauhaa.



PCI Pecitape WS voidaan asentaa nopeasti ja luotettavasti myös geometrisesti hankaliin muotoihin (tässä pyöreä suihku).

Asennus

Käyttö yhdessä PCI Lastogumin, PCI Seccoralin tai MASTERSEAL 255 kanssa.

- Poista suojakalvo ja paina PCI Pecitape WS alustaan venyttämättä nauhaa. Varmista nauhan kunnollinen tartunta, erityisesti nurkissa ja reunoissa.
- Levitä vesieriste PCI Pecitape WS:n päälle ja varmista että nauha on kokonaan peittynyt.

Asennustyötä voidaan jatkaa välittömästi nauhan asennuksen jälkeen.

Huomioitavaa

- Alustan tulee olla puhdas, tasainen ja rakenteellisesti kestävä.
- Asenna PCI Pecitape WS venyttämättä. Asennuksen jälkeen nauhaa ei voi poistaa vahingoittamatta nauhaa.
- PCI Pecitape WS voidaan asentaa vain alueille, joihin ei kohdistu paineitettua vettä.

Käännä

PCI Pecitape WS®

Tekniset tiedot

Koostumus	itsestään tarttuva, fleeeppinnoitettu butyylikuminauha, jossa on suojanauha liimapinnalla
Väri	sininen/harmaa
Maantiekuljetusten luokittelu	ei haitallista
Vaarallisten aineiden luokittelu	ei haitallista
Varastointiaika	n. 24 kk
Varastointi	viileässä ja kuivassa
Pakkauskoko	20 m rulla (laatikkopakkaus)

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikkiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

